

Garant**Precisie-kotterkop ER, Aansluiting: ER40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geïntegreerde conus. **Eenvoudige aansluiting met ER-spantanghouder.**
Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in Ø.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Opmerking:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie $\pm 20^\circ$ letten! Wisselplaathouders met adapter (nr. 237531; nr. 237534) voor uitbreiding naar Ø-bereik 84,9 – 105,1mm.
Wisselplaathouders met adapter (nr. 237532; nr. 237534) voor uitbreiding naar Ø-bereik 104,9 – 134,1mm.

Technische beschrijving

Aansluiting	ER40
Nuttige lengte L ₁	85 mm
geschikte wisselplaat	CC..09T3
Wisselplaatschroef	237606 Maat 2
Spindelbereik-Ø	66,9 - 87,1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

