

**Verstelbare verzinker, Weldonschacht, Schacht-Ø Ds h6: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216635 16
GTIN	4045197778970
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Geproduceerd van veredeld gereedschapsstaal. Dieptegegraveerde schaalverdeling. Twee vrijgestelde wisselplaatkanten.

Toepassing:

Voor het meelopen en terugtrekkend afbramen, afschuinen en verzinken.
Geschikt voor schuin insteken.

Traploos instelbaar voor hoeken van 0° - 90°.

Opmerking:

Gebruik een instelapparaat voor de exacte instelling van het aantal graden.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	37 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
geschikte wisselplaat	SP.T09T3..
Wisselplaatschroevenset	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Klemschroef voor instelelement	219887
Instelelement	219885
Verzink-Ø D	16 mm

Totale lengte L_{totaal}	86 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelbereik afschuinhoek	0-90 graden
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Instelelement	219885
Klemschroef	219887
Wisselplaatschroevenset10-delig	219841