

**Verstelbare verzinker, Weldonschacht, Schacht-Ø D_s h6: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216635 20
GTIN	4045197778987
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Geproduceerd van veredeld gereedschapsstaal. Dieptegegraveerde schaalverdeling. Twee vrijgestelde wisselplaatkanten.

Toepassing:

Voor het meelopen en terugtrekkend afbramen, afschuinen en verzinken.
Geschikt voor schuin insteken.

Traploos instelbaar voor hoeken van 0° - 90°.

Opmerking:

Gebruik een instelapparaat voor de exacte instelling van het aantal graden.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SP.T1204..
Afkoppellengte L ₁	44 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Klemschroef voor instelement	219888
Instelement	219886
Verzink-Ø D	20 mm

Totale lengte L_{totaal}	98 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelbereik afschuinhoek	0-90 graden
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
Instelelement	219886
Klemschroef	219888