

**Meskopverlengstuk lang, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301106 40
GTIN	4045197779311
Artikelklasse	32B

Omschrijving**Uitvoering:**

Verstelbare tap, boring en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Toepassing:

Voor flexibele verlenging van meskopopnames. Voordelige uitvoering ten opzichte van dure speciale producten. 3 toepassingsmogelijkheden: kort (45 mm) of lang (70 mm) verlengstuk resp. maximale combinatie van twee korte verlengstukken (2×45 mm).

Levering:

Inclusief geschikte freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	40 mm
Totale lengte L	70 mm
Buiten-Ø D	89 mm
A	27 mm
Norm	DIN 6357
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm

Producttype	Verlengstuk
-------------	-------------

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 60 mm	309840 60
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout voor verlenging 70 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm	301108 27
Borgschroef voor verlenging Voor doornlengte L 70 mm	301111 70
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 13 mm	309840 13
Aantrekbout voor verlenging 70 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm	301108 40
Aantrekbout voor verlenging 70 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm	301108 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16