

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien