

Garant**CNMG 09T304, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CN.G 09T304 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Soort	HB7010-1

Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien