

Garant**CNMG 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien