

Garant
CNMG 120412, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm

Spaanbreker	SM
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien