

**Garant****CNMG 120416, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250162 HB7010-1 |
| GTIN          | 4045197779625   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

CNMG 120416 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Snedeccondities                    | continu         |
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,5 - 8 mm      |
| Soort                              | HB7010-1        |
| Hoofdtoepassing                    | P               |
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 440 m/min |
| Spaanbreker                        | SM              |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f                    | 0,2 - 0,5 mm/omw,            |
| Hoekradius                   | 1,6 mm                       |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CNMG 120416                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |