

**Garant****CNMG 190616, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 190616 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Soort	HB7010-1
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 8 mm
Snedecndities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min

Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien