

**Garant****CNMG 120408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 120408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SG
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7010-1

Snijdiepte $a_p$	1,5 - 8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien