

Garant
CNMG 190616, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190616 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm
Spaanbreker	SG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien