

**Garant**
**CNMM 190616, Soort: HB7010-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMM 190616 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
 Spaanbreker: SR  
 Snijdiepte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Voeding  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte $a_p$	2 - 10 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snedecndities	continu
Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,4 - 1,2 mm/omw,

Spaanbreker	SR
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien