

Garant**DNMG 110404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien