

Garant**DNMG 150604, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien