

Garant
DNMG 150608, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien