

Garant**KNUX 160405R, Soort: HB7010-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405R HB7010-1 Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,5 mm
Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405R
Producttype	Wisselplaat voor het draaien