

Garant**KNUX 160405L, Soort: HB7010-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405L HB7010-1 Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SM

Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm

Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mmVoeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min**Technische beschrijving**

Soort	HB7010-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien