

Garant
KNUX 160405L, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Artikelklasse	21G

Omschrijving

KNUX 160405L HB7010-1 Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SG

Spaangeleidingsgroef: 3,2 mm

 Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SG
Spaangeleidingsgroef	3,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 6 mm
Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160405L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien