


Garant**SNMG 150612, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150612 HB7010-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien