

**Garant****SNMG 120412, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 9 mm
Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien