

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7010-1
GTIN	4045197780232
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,08 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien