

**Garant****WNMG 080404, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080404 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snededcondities	continu
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien