

**Garant****WNMG 080408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 252070 HB7010-1 |
| GTIN          | 4045197780348   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

WN.G 080408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 440 m/min   |
| Voeding $f$                        | 0,2 - 0,5 mm/omw, |
| Spaanbreker                        | SM                |
| Soort                              | HB7010-1          |
| Hoekradius                         | 0,8 mm            |
| Hoofdtoepassing                    | P                 |
| Snijdiepte $a_p$                   | 0,5 - 4 mm        |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Snedeccondities              | continu                      |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | WNMG 080408                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 6                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |