

Garant**WNMG 080412, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7010-1
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm

Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien