

**Garant**
**CC.T 060202, Soort: HB7010-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CCMT 060202 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
 Spaanbreker: SS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien