

Garant
CC.T 060204, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedecndities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien