

**Garant****CC.T 09T304, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien