

**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Spaanbreker	SS
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien