

Garant**CCMT 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien