

**Garant****CC.T 060204, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260142 HB7010-1
GTIN	4045197780454
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 060204 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien