

Garant**CC.T 09T308, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7010-1
GTIN	4045197780485
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T308 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien