

Garant
CC.T 120404, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260158 HB7010-1
GTIN	4045197780492
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien