

Garant**CC.T 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien