

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 070202 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien