

Garant**DC.T 070204, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SS

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien