

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien