

**Garant****DC.T 11T302, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 11T302 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien