

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien