

Garant
DC.T 11T308, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260464 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780607 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedecndities | continu |
| Soort | HB7010-1 |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 440 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hoofdtoepassing | P |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker | SM |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T308 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |