

Garant**SCMT 09T308, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 09T308 HB7010-1 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien