

Garant**SC.T 120404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7010-1
GTIN	4045197780652
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120404 HB7010-1 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedecondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien