

Garant**SC.T 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120408 HB7010-1 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7010-1

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7010-1
Snededcondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien