

Garant**TCMT 110202, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110202 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien