

**Garant****TCMT 16T304, Soort: HB7010-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T304 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien