

**Garant****TC.T 110204, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TC.T 110204 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien