

Garant**VBMT 110304, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 110304 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snedecndities	continu

Spaanbreker	SS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien