

**Garant****VBMT 160402, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160402 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien