

Garant**VBMT 160408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Soort	HB7010-1
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien