

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7010-1
GTIN	4045197780829
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VCMT 110302 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien